

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                                                                | NIT         | DIRECCION                                                | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 3D LABORATORIO S.A.S.                                                                    | 901490692-6 | CALLE 32 E No 76-103 LOCAL 201                           | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 1-sep.-26      | 9-sep.-31         | *FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA Y PRÓTESIS TOTAL MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2   | 3D PRECISION LAB. S.A.S.                                                                 | 901124161-9 | CARRERA 35 A No. 51-23 LOCAL 3 BARRIO CABECERA DEL LLANO | BUCARAMANGA        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 22-sep.-26     | 25-sep.-31        | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | ABL DENTAL SOLUTIONS S.A.S.                                                              | 901135520-7 | CARRERA 48 No. 25 AA SUR - 70 IN 514                     | ENVIGADO           | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 24-sep.-24     | 30-sep.-29        | FABRICACIÓN PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4   | ACRYLDENTAL LABORATORIO DENTAL S.A.S.                                                    | 901483631-8 | CALLE 68 A SUR No. 43A-36                                | SABANETA           | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 3-jun.-26      | 9-jun.-31         | FABRICAR Y REPARAR: *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS TOTAL Y PRÓTESIS REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA. *DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS.                                                                                                                                                              |
| 5   | ACTIDENT S.A.S.                                                                          | 900553940-6 | CALLE 20 SUR No. 45-75 ED ZUÑIGA ESTELAR                 | ENVIGADO           | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 25-feb.-25     | 27-feb.-30        | FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6   | ADENTAL S.A.S.                                                                           | 802008300-0 | CARRERA 47 No. 79-234                                    | BARRANQUILLA       | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 30-mar.-26     | 7-abr.-31         | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS: PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS: PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *FABRICACION Y REPARACIÓN DE ORTODONCIA: APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL: ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGÍA BÁSICA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y SISTEMA ROBÓTICO |
| 7   | ADL IMPORTACIONES S.A.S<br>PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO LABTEK SOLUCIONES DENTALES 3D | 901399725-2 | CALLE 97 No. 11A-10 OFICINA 1                            | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 25-jul.-25     | 14-ago.-30        | FABRICACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA REMOVIBLE CON TECNOLOGIA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                            | NIT          | DIRECCION                                                              | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | AESTHETIC DENTAL LAB S.A.S.                          | 901067422-1  | CARRERA 27 No. 2-42 Interior 1                                         | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 3-jun.-26      | 12-jun.-31        | FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9   | ALL SALUD S.A.S                                      | 900547401-3  | CARRERA 14A No. 112-96 OFICINA 102A                                    | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 2-dic.-24      | 4-dic.-29         | FABRICAR PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10  | ALONSO SERRANO FLÓREZ / LABORATORIO DENTAL A.S.F.    | 91253360-3   | CIRCUNVALARA 25 No. 24-54 VISTA AZUL LOCAL 11                          | FLORIDABLANCA      | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 2-dic.-25      | 4-dic.-30         | FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11  | ANA MARIA GOMEZ ALZATE                               | 30335765-3   | CALLE 74A No. 19-46                                                    | MANIZALES          | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 4-dic.-25      | 18-dic.-30        | FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA , PRÓTESIS REMOVIBLE Y PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN; ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA. PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12  | ANDRES MAURICIO SIERRA SALAZAR / BIOMIMÉTICA         | 1114399531-7 | CARRERA 5 No. 18-33 CONSULTORIO 506-507 CENTRO ESPECIALISTAS RISARALDA | PEREIRA            | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 12-sep.-25     | 18-sep.-30        | FABRICACIÓN PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA *ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS /PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13  | ASENETH PINZON QUIROGA / TECNIMPLANDENT              | 28479776-5   | CARRERA 17 A No. 58-95 LC 201                                          | BUCARAMANGA        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 6-ago.-25      | 13-ago.-30        | FABRICACION DE PROTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14  | CAD CAM LAB S.A.S.                                   | 901639930-7  | CALLE 12 No. 49B-32                                                    | CALI               | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 17-sep.-26     | 2-oct.-31         | FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA; FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS; PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS; MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15  | CEFREDENT S.A.S.                                     | 901366426-3  | CALLE 125 BIS No.20-75 OFICINA 206                                     | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 10-oct.-25     | 15-oct.-30        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, REMOVIBLE Y TOTAL CON TECNOLOGÍA BASICA Y AVANZADA. FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN. FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16  | CENTRO DE MANUFACTURA DIGITAL DENTAL COLOMBIA S.A.S. | 901602094-4  | CARRERA 29C No. 73-23 PISO 2                                           | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 19-jun.-26     | 30-jun.-31        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS TOTAL Y PRÓTESIS REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS Y APARATOS DE ORTODONCIA. |

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                         | NIT           | DIRECCION                                      | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | CERAMIDENT DIAZ S.A.S.                            | 901365114-6   | CARRERA 38 A No. 76-53                         | BARRANQUILLA       | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 14-abr.-25     | 16-abr.-30        | FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18  | CHRISTIAN JAVIER CASTRO PLATA                     | 1015454065-2  | CARRERA 28 B No. 84-41                         | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 14-ago.-25     | 15-ago.-30        | FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FUA MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBOTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19  | CLAUDINA OROZCO AYALA / LABORATORIO DENTAL OROZCO | 60328331-0    | AVENIDA 0A No.1N-22 BARRIO LLERAS RESTREPO     | CÚCUTA             | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 4-mar.-26      | 17-mar.-31        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA, ORTODONCIA CON APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA, DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20  | COLORDENT LAB S.A.S. BOGOTÁ D.C.                  | 830098764-0   | CARRERA 80 No. 55 – 37 SUR PISO 3 Y 4          | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 15-may.-25     | 3-jun.-30         | *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS, MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA. * FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE, APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA. * FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21  | CRISTIAN ALEJANDRO RAMIREZ VALENCIA               | 1018434045-0  | AVENIDA 30 DE AGOSTO CALLE 33 No. 11-30 CS 202 | PEREIRA            | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 6-ago.-26      | 13-ago.-31        | FABRICACION DE PROTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLGIA BASICA Y AVANZADA / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA/ PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBOTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22  | CRV LABORATORIO DENTAL S.A.S.                     | 901930209 - 0 | CALLE 110 No. 7C - 39 LOCAL 2                  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 12-nov.-24     | 14-nov.-29        | FABRICACION Y REPRACION DE APARATOLOGIA ORTOPEDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA* ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23  | D&D DENTAL LAB S.A.S.                             | 901905732-6   | CALLE 26 No. 79-297                            | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 6-ago.-26      | 13-ago.-31        | *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE, Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGIA AVANZADA. * FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA, ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO, MEDIANTE TECNOLOGÍA AVANZADA. *DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS Y APARATOS DE ORTODONCIA. |

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                       | NIT         | DIRECCION                                                   | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24  | DAMILDENT LABORATORIO DE MECANICA DENTAL S.A.S. | 901125985-5 | CARRERA 80 AA No. 35A-36                                    | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 11-sep.-25     | 17-sep.-30        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA / FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO |
| 25  | DC DENTAL COLOMBIA S.A.S.                       | 901905727-9 | CARRERA 70 A No. 112-70 INTERIOR 2                          | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 19-nov.-25     | 18-dic.-30        | FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26  | DEGIOVANNI S.A.S                                | 900831441-5 | CALLE 94 A No. 11 A - 39 PISO 1                             | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 7-mar.-24      | 12-mar.-29        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE DMSMB PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27  | DENTAL CENTER LAB S.A.S.                        | 901927004-7 | CALLE 11 No. 30A-21 LOCAL 101                               | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 10-sep.-26     | 14-sep.-31        | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACION DE PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA *DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28  | DENTAL DIGITAL S.A.S.                           | 901339875-2 | CARRERA 53 No. 82 - 86 OFICINA 401                          | BARRANQUILLA       | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 21-may.-24     | 24-may.-29        | FABRICACION Y REPARACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29  | DENTAL LABS LABORATORIO DENTAL S.A.S.           | 901671794-6 | CARRERA 6 A No. 53-13 URBANIZACION RINCON DE PIEDRA PINTADA | IBAGUÉ             | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 3-mar.-26      | 5-mar.-31         | FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA, PRÓTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTODONCIA: APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA. *FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL: ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGIA BASICA. *FABRICACIÓN DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO: PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PROTESIS DENTOSOPORTADAS.                               |
| 30  | DENTAL PERFECTION LABORATORIO S.A.S.            | 901234215-1 | CARRERA 57 No. 125 B - 85                                   | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 18-sep.-25     | 22-sep.-30        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLES CON TECNOLOGÍA BÁSICA. FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BASICA Y AVANZADA. FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGÍA BASICA. FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                               |
| 31  | DENTTEK S.A.S                                   | 901050934-6 | AVENIDA CALLE 116 No. 14A - 36 CONS 202                     | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 18-sep.-23     | 21-sep.-28        | PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOLTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                      |

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                             | NIT         | DIRECCION                                                | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32  | DIAMOND DENTAL LAB S.A.S.                             | 901824327-8 | CALLE 86 No. 27-66                                       | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 22-jul.-25     | 30-jul.-30        | FABRICACION DE PRÓTESIS CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA PARA PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE,PRÓTESIS TOTAL / ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS CON DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS,PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS,PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS.                               |
| 33  | DIANA RUIZ LABORATORIO DENTAL S.A.S.                  | 901678434-1 | CARRERA 78 No. 32C-14 LOCAL 102                          | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 17-jul.-26     | 23-jul.-31        | *FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA Y PRÓTESIS TOTAL MEDIANTE TECNOLOGIA BÁSICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA. * DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS.                                                                                                                       |
| 34  | DISEÑOS ORALES COLOMBIA S.A.S.                        | 900946948-1 | CARRERA 60 No. 66-34 SEGUNDO PISO                        | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 20-ene.-26     | 30-ene.-31        | FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO |
| 35  | ELIAS MORENO LABORATORIO DENTAL S.A.S.                | 901492074-3 | CALLE 5 B 3 BIS No. 37-74 SAN FERNANDO VIEJO             | CALI               | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 24-feb.-26     | 26-feb.-31        | FABRICAR PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36  | EMOTION LABORATORIO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO S.A.S. | 901913696-2 | CARRERA 48 # 55 - 24                                     | BUCARAMANGA        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 27-feb.-26     | 3-mar.-31         | FABRICACIÓN PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 37  | ESTHETIC DENT S.A.S.                                  | 900699109-9 | CARRERA 15 No. 124-67 OFICINA 703                        | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 20-oct.-25     | 28-oct.-30        | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BÁSICA Y AVANZADA. FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA. FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.                                                                                                                                                                                                                  |
| 38  | ESTHETIC WORK LABORATORIO S.A.S                       | 830127596-5 | CALLE 92 No. 15 - 62 LOCAL 104, 105, 110, 107, 111 Y 109 | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 21-nov.-23     | 22-nov.-28        | PRÓTESIS FIJA/PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS /PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS/PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39  | ESTUDIO CERAMICO MORENO S.A.S.                        | 901681761-6 | CALLE 59 No. 13-84 OFICINA 504                           | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 3-sep.-26      | 21-sep.-31        | *FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40  | GLIDEWELL COLOMBIA S.A.S.                             | 900931308-2 | CARRERA 70 H No. 116-35 BARRIO SAN NICOLAS               | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 10-sep.-24     | 26-sep.-29        | FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA, PROTESIS IMPLANTOSOPORTADA, DENTOSOPORTADA CON DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBOTICO CON TECNOLOGIA AVANZADA                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41  | GLORIA AMPARO SANDOVAL GOMEZ / NATURAL COLOR          | 24079627-5  | CALLE 93B No. 17-12 OFICINA 103                          | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 30-oct.-25     | 5-nov.-30         | FABRICAR PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                                                                        | NIT         | DIRECCION                                               | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42  | GLORIA PATRICIA CASTELLANOS ZORRO - SERPADENT                                                    | 52183343-5  | CR 19 NO. 80 - 39 OF 401                                | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 25-may.-26     | 11-jun.-31        | FABRICACION Y REPARACION: FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACION Y REPARACION DE APARATOLOGIA ORTOPEDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                 |
| 43  | GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL S.A.S.                                                      | 901066504-2 | CARRERA 47 N° 66-28                                     | BARRANQUILLA       | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 17-abr.-24     | 22-abr.-29        | FABRICAR Y REPARAR: PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGIA DE ORTOPEDIA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE / APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO |
| 44  | HELVER VALBUENA DISEÑO DENTAL S.A.S                                                              | 901926774-5 | CALLE 114 A No. 47A-42                                  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 11-mar.-26     | 13-mar.-31        | FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y SISTEMA ROBÓTICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45  | INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA UNICOC                                            | 860045054-1 | CALLE 13 N No. 3N-13                                    | CALI               | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 5-dic.-25      | 12-dic.-30        | FABRICACION PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA* DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 46  | INVERSIONES ABBI S.A.S.                                                                          | 901430010-7 | AV 1 No.19-53 PISO 1 BARRIO BLANCO                      | CÚCUTA             | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 5-jul.-24      | 23-jul.-29        | FABRICACION Y REPARACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA Y AVAZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                            |
| 47  | JEAN PAUL DE LA TÉCNICA AL ARTE                                                                  | 901950598-6 | CALLE 14 NO. 15 - 74 LC 5 EDIFICIO DE LA DIAN           | PEREIRA            | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 12-dic.-25     | 16-dic.-30        | FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLGIA BASICA Y AVANZADA / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA * ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBOTICO.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 48  | JORGE ENRIQUE SEGURA CAVANZO /LABORATORIO TECNOLOGIA AVANZADA                                    | 79351297-3  | CARRERA 12 No. 79 08 OF 601 y 602                       | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 12-dic.-25     | 15-dic.-30        | FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA: PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL. ORTESIS INTRABUCAL: ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49  | JOSE MARTIN CUARTAS MUÑOZ PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO LABORATORIO DENTAL JOSE MARTIN CUARTAS | 10106646-0  | CALLE 14 No. 19-30 LOCAL 105 EDIFICIO PALMAR DE PINARES | PEREIRA            | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 28-ene.-26     | 13-feb.-31        | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                            |

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                                 | NIT          | DIRECCION                                                                         | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | JUAN CAMILO FLORIAN DUQUE / ALLCERAMIC LABORATORIO DENTAL | 1110493692-1 | CARRERA 12 A No. 13-13 BARRIO VEINTE DE JULIO                                     | IBAGUÉ             | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 22-jul.-26     | 27-jul.-31        | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 51  | KEEPSMILING COLOMBIA S.A.S                                | 901260220-7  | CARRERA 14 No. 98-95 OFICINA 103                                                  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 25-abr.-25     | 30-abr.-30        | FABRICACION DE APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52  | KEVIN DIAZ LAB S.A.S.                                     | 901585927-0  | CALLE 80 B No. 42 D - 57                                                          | BARRANQUILLA       | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 11-nov.-25     | 27-nov.-30        | PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BASICA Y AVANZADA. * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53  | KIRU ARTE DENTAL S.A.S.                                   | 901200092-4  | CARRERA 32 # 18 -56 LAS CUADRAS LOCAL 301                                         | PASTO              | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 25-ago.-26     | 28-ago.-31        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA BASICA DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL; FABRICACIÓN Y REPARACIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA BASICA DE APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE, APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE; FABRICACIÓN Y REPARACIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA BASICA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA, ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO |
| 54  | LABORATORIO DE SONRISAS S.A.S.                            | 901722664-7  | CALLE 16 # 41 - 210 EDIFICIO LA COMPAÑIA OFICINA 604                              | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 17-abr.-26     | 21-abr.-31        | FABRICACIÓN DE ORTODONCIA: APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL: ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BASICA Y AVANZADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 55  | LABORATORIO DENTAL ALEJANDRA ACEVEDO S.A.S.               | 901564316-0  | CARRERA 32 No 13-49 OFICINA 704                                                   | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 27-jul.-26     | 29-jul.-31        | FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGÍA BASICA Y AVANZADA; DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56  | LABORATORIO DENTAL CAROLINA MAYORGA S.A.S.                | 901926775-2  | CALLE 114 A No. 47A-60                                                            | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 11-jun.-26     | 12-jun.-31        | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 57  | LABORATORIO DENTAL DIANA MORENO S.A.S.                    | 901601397-6  | CALLE 71B No. 81A-17 LOCAL 1                                                      | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 16-oct.-25     | 20-oct.-30        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTODONCIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA PARA APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE, Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE. FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA PARA ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO                                                                           |
| 58  | LABORATORIO DENTAL GABRIEL CARDENAS S.A.S.                | 900947264-7  | CALLE 98 No. 69-49 ENTRADA 1 LOCAL 2                                              | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 8-ago-25       | 12-ago.-30        | FABRICAR Y REPARAR PRÓTESIS FIJA * PRÓTESIS REMOVIBLE * PRÓTESIS TOTAL MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / ORTESIS INTRABUCAL MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBOTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS * PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS                                                                                                                                                         |
| 59  | LABORATORIO DENTAL LUIS MILANES S.A.S.                    | 900442584-0  | CALLE 39 NORTE No. 3N-50<br>CALLE 40 NORTE NO. 3N-49<br>CALLE 39 NORTE NO. 3 N-38 | CALI               | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 5-oct.-23      | 10-oct.-28        | FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                   | NIT         | DIRECCION                                                              | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | LABORATORIO DENTAL MANRIQUE CUCUTA S.A.S.   | 901597107-1 | CALLE 11 No. 0-24 OFICINA 804 EDIFICIO COLEGIO MEWDICO BARRIO LA PLAYA | CÚCUTA             | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 26-nov.-25     | 1-dic.-30         | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS DENTOSOPORTADA Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 61  | LABORATORIO DENTAL MAZUERA S.A.S.           | 901040670-4 | AVENIDA JUAN B GUTIERREZ 17 55 OFICINA 602                             | PEREIRA            | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 4-mar.-26      | 6-mar.-31         | FABRICAR Y REPARAR PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                       |
| 62  | LABORATORIO DENTAL MENESES S.A.S.           | 901597799-6 | AV 0 A No. 12-05 PISO 3 OF. 316 ED. INGRID                             | CÚCUTA             | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 21-ago.-25     | 27-ago.-30        | PROTESIS FIJA / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 63  | LABORATORIO DENTAL NEW TEETH S.A.S.         | 901090239-6 | CARRERA 70 D No. 79-62PISO 1                                           | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 9-mar.-26      | 1-abr.-31         | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA. * FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.                                                                                                                      |
| 64  | LABORATORIO DENTAL PLUS.D S.A.S             | 900817354-4 | CALLE 93 No. 19 66 OF 701 / 702 Y 703.                                 | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 10-jul.-24     | 26-jul.-29        | FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVAZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO |
| 65  | LABORATORIO DENTALCLIC S.A.S.               | 901523909-2 | CARRERA 43A No.34 - 95 OFICINA 604                                     | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 13-feb.-26     | 17-feb.-31        | FABRICACION DE: PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA, ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO, CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                     |
| 66  | LABORATORIO EN ESTETICA ORAL CARDENT S.A.S. | 900548325-6 | CALLE 65 No. 71B-19 INTERIOR 201                                       | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 25-sep.-25     | 3-oct.-30         | FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACION DE PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BASICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                          |

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                 | NIT          | DIRECCION                                                          | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67  | LABORATORIO EXIDENT S.A.S.                | 902024353-0  | CARRERA 4 BIS NO. 76 - 45 CASA 25 LOCAL 1 URBANIZACIÓN ARKANIZA II | IBAGUÉ             | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 4-sep.-26      | 8-sep.-31         | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS. |
| 68  | LABORATORIO INNOVACION DENTAL S.A.S.      | 900350911-0  | CARRERA 74 No. 48 37 OF 1036/1037/1038                             | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 14-ago.-24     | 2-sep.-29         | PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 69  | LABORATORIO PRAXEN DENTAL S.A.S.          | 900798879-6  | CARRERA 22 No. 83-31                                               | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 6-ago.-24      | 8-ago.-29         | FABRICACION Y REPARACIÓN DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA Y AVAZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                            |
| 70  | LABORATORIO. DENTAL HEALTH S.A.S.         | 901149590-3  | CARRERA 12 No. 98-35OFICINAS 401, 402 Y 406                        | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 3-sep.-25      | 9-sep.-30         | FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                       |
| 71  | LEIDY MARCELA LUGO CUBILLOS / LIFE COLORS | 1015403238-1 | CALLE 150 No. 45-09 OFICINA 401-402                                | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 19-sep.-25     | 23-sep.-30        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BASICA / FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                        |
| 72  | LEONARDO HENAO S.A.S.                     | 901672025-5  | CARRERA 12 B No. 8-64 BARRIO ROSALES                               | PEREIRA            | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 29-ago.-25     | 4-sep.-30         | FABRICACIÓN PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 73  | LEPFI LABORATORIO DENTAL S.A.S.           | 900805770-3  | CARRERA 4 H No. 41-90 EDIFICIO TORRE BILBAO - 701                  | IBAGUÉ             | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 14-mar.-25     | 31-mar.-30        | PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                  |

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                                    | NIT          | DIRECCION                                             | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74  | LIFEDENT A.T S.A.S.                                          | 901496495-9  | Calle 139 No. 99B-36 Piso 3                           | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 3-feb.-26      | 19-feb.-31        | PRÓTESIS CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA: PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL BÁSICA. ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA: ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN. PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS CON DISEÑO DIGITAL Y SISTEMA ROBOTICO                                                                                                                                                                                                         |
| 75  | LINA MARCELA SANCHEZ HOYOS / LABORATORIO DENTAL YONY JIMENEZ | 1023883431-4 | CALLE 14 NORTE No. 9-46                               | ARMENIA            | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 10-sep.-25     | 26-sep.-30        | FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA AVANZADA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS *PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 76  | LS LABORATORIO DENTAL S.A.S.                                 | 901902842-4  | CALLE 79 No. 43B-40 LOCAL 202                         | BARRANQUILLA       | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 28-ago.-26     | 1-sep.-31         | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77  | LUIS ARMANDO RUIZ CANO                                       | 98643650-3   | CALLE 32 EE No. 80A-24                                | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 9-sep.-26      | 14-sep.-31        | FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA* PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS *PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 78  | LUISA FERNANDA ARANGO BUITRAGO / LABORATORIO DENTAL MATICES  | 1088287937-9 | CARRERA 9 No. 31-62                                   | PEREIRA            | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 17-abr.-26     | 22-abr.-31        | FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 79  | LUZ MARINA PEDRAZA VARGAS / LABORATORIO DENTAL PEDRAZA       | 27748891-5   | CALLE 9 No. 4E-35 INTERIOR 1                          | CÚCUTA             | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 7-jul.-26      | 9-jul.-31         | FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA BRUXISMO MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                      |
| 80  | M Y S ODONTOLOGIA S.A.                                       | 804016074-1  | CALLE 54 No. 31-69                                    | BUCARAMANGA        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 9-jul.-25      | 14-jul.-30        | FABRICACION Y REPARACION DE DMSMB CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA DE PROTESIS FIJA, PROTESIS REMOVIBLE Y PROTESIS TOTAL/ DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 81  | MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.                          | 900833161-7  | CALLE 24 D BIS No. 73C-34 P2                          | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 11-mar.-25     | 17-mar.-30        | FABRICACION Y REPARACION DE DMSMB: PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO |
| 82  | MARYURI VACA CARDENAS / MI LAB LABORATORIO DENTAL            | 60263784-2   | CALLE 12 A No. 1E-54 EDIFICIO ONZAGA LOCAL 102 CAOBOS | CÚCUTA             | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 5-nov.-25      | 7-nov.-30         | FABRICACION PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. / PRÓTESIS DENTOSOPORTADA, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 83  | MDL ADVANCED LAB SAS S.A.S.                                  | 901890983-0  | CALLE 123 No. 7-57 EDIFICIO KAIWA OF 602-603-604      | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 9-may.-25      | 15-may.-30        | PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                                                                                         | NIT         | DIRECCION                               | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84  | MEZA&RODRIGUEZ S.A.S.                                                                                             | 901771820-9 | CALLE 105A No. 24-18 LOCAL 3            | BUCARAMANGA        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 24-jul.-26     | 29-jul.-31        | PRÓTESIS FIJA, REMOVIBLE Y TOTAL MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA; ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGÍA BÁSICA; PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO |
| 85  | MONICA RESTREPO CASTAÑO<br>PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LABORATORIO DENTAL MONICA RESTREPO CASTAÑO | 42140478-1  | MANZANA 14 CASA 26 POBLADO 2            | PEREIRA            | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 5-sep.-25      | 10-sep.-30        | FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL / CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGIA ORTOPEDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA *ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.                                                                                                                                 |
| 86  | NEW DENTAL EXPRESSION S.A.S                                                                                       | 900452363-2 | CALLE 127 B No. 49-29 LOCAL 1           | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 27-may.-26     | 16-jun.-31        | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ÓRTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ÓRTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ÓRTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ÓRTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGÍA BÁSICA. * DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBOTICO DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS               |
| 87  | NEXY VICTORIA RIAÑOS HERNANDEZ / HN LABORATORIO DENTAL                                                            | 65768679-3  | MANZANA D CASA 23 MIRADOR DE LA REFORMA | IBAGUÉ             | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 23-jul.-26     | 28-jul.-31        | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.                                                                                                                                                                                                            |
| 88  | NORA ELCY ZAPATA HENAO                                                                                            | 43754373-4  | CALLE 35 No. 80 B - 15 INT 301          | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 6-mar.-26      | 31-mar.-31        | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA Y PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                              |
| 89  | ODONTOLOGIA FUNCIONAL Y REHABILITACION ESTETICA 180 S.A.S. - 180 LABORATORIO DENTAL                               | 900390603-8 | AVENIDA CARACAS No. 32-72 SUR           | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 1/08/2025      | 5-ago.-30         | FABRICAR Y REPARAR PROTESIS CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS FIJA* PRÓTESIS REMOVIBLE* PRÓTESIS TOTAL / ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA * ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS * PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS *PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS                                                                                                                                               |

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                                                              | NIT         | DIRECCION                                                           | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | ODONTOLOGÍA GD S.A.S., PROPEITARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CENTRO DE DISEÑO GD | 900770270-1 | CALLE 7 SUR No. 42-70 EDIFICIO FORUM LA FRANCIA TORRE 2 OFICINA 616 | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 26-ago.-25     | 1-sep.-30         | PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 91  | ONELAB S.A.S.                                                                          | 90167810-8  | CALLE 93 A No. 68B-50                                               | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 26-ene.-24     | 8-feb.-29         | FABRICAR Y REPARAR PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOLTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92  | ORALTEC S.A.S.                                                                         | 901087573-0 | CARRERA 43 No. 5C-70 LOCAL 201                                      | CALI               | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 12-may.-26     | 22-may.-31        | FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCOSOSOPORTADAS Y PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                 |
| 93  | ORTHOLAB S.A.S.                                                                        | 900596900-6 | CALLE 64 A No.50B-42 PISO 3                                         | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 26-may.-26     | 3-jun.-31         | FABRICACION Y REPARACION DE APARATOLOGIA ORTOPEDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA CON TECNOLOGIA BASICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94  | ORTHORICH LABORATORIO & DENTAL S.A.S.                                                  | 901191907-1 | CALLE 161 A No. 21-35 PISO 2 Y 3                                    | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 3-dic.-25      | 22-dic.-30        | FABRICACION Y REPARACION DE APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE/ APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA / AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN/ ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA/ ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN/ ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA/ ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO MEDIANTE TECNOLOGIA BÁSICA / AVANZADA * DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO APARATOS DE ORTODONCIA |
| 95  | OSCAR LEONARDO DE AZA FRANCO / LABORATORIO SMILE                                       | 79748311-4  | CALLE 3 No. 10-32                                                   | CAJICÁ             | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 15-may.-26     | 27-may.-31        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS TOTALES Y REMOVIBLES CON TECNOLOGIA BÁSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 96  | PHIBO CADCAM COLOMBIA S.A.S.                                                           | 900837527-7 | CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 15 LOTE 103 BODEGA 3 ZONA FRANCA     | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 13-oct.-24     | 7-nov.-28         | ESTRUCTURAS EN CROMO COBALTO, TITANIO, PMMA, ZIRCONIO Y DISILICATO DE LITIO PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO * ESTRUCTURAS EN RESINA 3D PARA FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y MODELOS DE TRABAJO MEDIANTE TECNOLOGIA AVANZADA                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97  | PORCELAINVENEERS LAB S.A.S.                                                            | 901627724-4 | CALLE 77 No 59 - 35 CENTRO EMPRESARIAL AMERICAS 3 OF 1104           | BARRANQUILLA       | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 11-jun.-26     | 16-jun.-31        | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA AVANZADA * DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 98  | QUIROGA MORALES ADIELA INES / DENTAL FAMILY CENTER                                     | 63286852-5  | CONJUNTO PLAZA MAYOR ENTRADA 14 LOCAL 102 BARRIO REAL DE MINAS      | BUCARAMANGA        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 10-sep.-26     | 28-sep.-31        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 99  | RAPINUCLEOS S.A.S.                                                                     | 900345254-1 | CALLE 33 No. 80A-23                                                 | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 28-ago.-25     | 4-sep.-30         | FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL / PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                  |

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                                                      | NIT          | DIRECCION                                                        | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | SALUD Y TECNOLOGIA SALUDTEC S.A.S.                                             | 900653827-0  | CARRERA 52 No. 82-263 P1                                         | BARRANQUILLA       | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 18-jul.-24     | 6-ago.-29         | FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA AVANZADA * APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA AVAZADA                                                                                                                                                                                  |
| 101 | SARMIENTO REYES EDWIN ANTONIO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DENTAL PROTESIUM | 1098639200-8 | CALLE 64 No. 17E-97 LOCAL 2                                      | BUCARAMANGA        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 5-dic.-25      | 11-dic.-30        | FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * FABRICACION DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                        |
| 102 | SCHULZ DENTAL S.A.S.                                                           | 901800057-0  | CARRERA 27 No. 37 - 33 OFICINA 509 CENTRO EMPRESARIAL GREEN GOLD | BUCARAMANGA        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 11-abr.-25     | 16-abr.-30        | FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA AVANZADA / PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 103 | SINDEKAR COLOMBIA S.A.S.                                                       | 901426377-9  | CALLE 98 BIS No. 68-64                                           | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 25-jul.-24     | 30-jul.-29        | FABRICACION DE ESTRUCTURAS EN CROMO COBALTO, PMMA Y ZIRCONIO PARA LA FABRICACION DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104 | SMILE LAB S.A.S.                                                               | 901639079-3  | CARRERA 73 BIS No. 55-16 OFICINA 101                             | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 24-jul.-25     | 28-jul.-30        | FABRICACIÓN: PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                   |
| 105 | SOPORTES TECNICOS EN IMPLANTES DENTALES R P V E.U.                             | 830144943-1  | CALLE 53 No. 59-21                                               | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 26-mar.-26     | 30-abr.-31        | FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA Y PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA. / FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS.                                                                                                                                |
| 106 | STARDENTAL SOLUTIONS S.A.S                                                     | 901477097-1  | CARRERA 16A No. 79 - 05 OFICINA 605 Y 606                        | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 7-may.-25      | 12-may.-30        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE DMSMB: PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA *ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO |
| 107 | TECNICA DENTAL LABORATORIO S.A.S.                                              | 900348604-8  | BL 2 ENTRADA 3 OFICINA 106 CON ARKALENA -URBANIZACIÓN ARKALENA   | IBAGUÉ             | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 21-ago.-25     | 25-ago.-30        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                                                   | NIT          | DIRECCION                                                       | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108 | TECNO CERAMIC LABORATORIO DENTAL S.A.S                                      | 900770556-0  | CARRERA 67A No. 95-24                                           | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 22-ago.-24     | 4-sep.-29         | FABRICACIÓN Y REPARACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                          |
| 109 | VICTOR ALFONSO REYES / VDENT                                                | 94556731-4   | CALLE 145 B No. 47-15                                           | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 31-oct.-25     | 19-nov.-30        | FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / FABRICACION DE PROTESIS FIJA, PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAMIENTO DE HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO |
| 110 | VICTOR STIVENS DE LOS RIOS RAMIREZ / LABORATORIO DENTAL STIVENS DE LOS RIOS | 1053775812-3 | CALLE 65A No. 23B-67B LOCAL 2 BARRIO GUAYACANES                 | MANIZALES          | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 28-oct.-25     | 31-oct.-30        | FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS DENTOSOPORTADA Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111 | VITAL CERAMICA DENTAL S.A.S.                                                | 901707145-3  | CARRERA 74 No. 48-37 OFICINA 833                                | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 30-ene.-26     | 6-feb.-31         | *FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 112 | VITALCROM S.A.S.                                                            | 901674847-1  | CARRERA 13A No. 89 - 38 OFICINA 501                             | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 19-dic.-25     | 8-ene.-31         | FABRICAR Y REPARAR PROTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS CON DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                                                                                                                                                                                                |
| 113 | WONDERS LAB S.A.S.                                                          | 901658260-1  | CARRERA 72 B No. 3-44 MANZANA A CASA 6 URBANIZACIÓN ARKAPARAISO | IBAGUÉ             | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 21-jul.-26     | 23-jul.-31        | FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACION DE APARATOLOGIA DE ORTODONCIA REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BASICA Y AVANZADA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO                               |